



REU510X



**Lot de maintenance module vidéo 2fils one**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

**Matière**

Couleur	Noir
Matière	Métal Plastique

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

**Tension**

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

**Dimensions**

Dimensions	103 x 85 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	36 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

**Fonctions**

Fonction	Voir
----------	------

**Raccordement**

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

**Équipement**

Méthode de construction modulaire	Non
-----------------------------------	-----

**Textes**

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----