



REU510X



Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.one

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
---------------	-------------------

Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Metaal Kunststof

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	0
-------------------	---

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Afmetingen

Afmetingen	103 x 85 mm
Hoogte	103 mm
Breedte	85 mm
Diepte	36 mm
Diameter camerakoepel	33 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

Funcies

Functie	Bekijken
---------	----------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Samenstelling

Modulaire bouwvorm	Nee
--------------------	-----

Teksten

Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen Aansluitingen voor module-verbindingskabel
Verlichting	Onzichtbare, verblindingsvrije IR led-nachtverlichting
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----