



REU510Y



**Videoeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Abmessungen**

Abmessungen	85 x 103 mm
Höhe	85 mm
Breite	103 mm
Tiefe	36 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

**Funktionen**

Funktion	Sehen
----------	-------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

**Ausstattung**

Modulare Bauweise	Nein
-------------------	------

**Texte**

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Beleuchtung	Unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----