



REU511X



Audio/video module, 2-draads, stand-alone

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
---------------	-------------------

Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Thermoplast

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	0
-------------------	---

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	2,40 VA
--------------------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	100 x 100 mm
Hoogte	100 mm
Breedte	100 mm
Diepte	51 mm
Diameter camerakoepel	48 mm

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	5 - 40 °C
-------------------------------	-----------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,24 W
-------------------------	--------

Funcities

Functie	Bekijken
---------	----------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Samenstelling

Modulaire bouwvorm	Ja
--------------------	----

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw in buitenstations en brievenbussen
Aftakpunt	Potentiaalvrij relaischakelcontact Voor lichtknop Voor het aansturen van automatisch licht/busrelais Voor BTE-116 knopuitbreiding