



WE102G

Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis à griffes

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur
Code RAL 9010
Finition Brillant
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 75 mm
Largeur 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis
Type de montage Fixation par griffe
borne à vis

Équipement

Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK07
Classe de protection (IP) IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Textes

Impression Sans inscription
Housse Sans couvercle
Protection Sans protection

Adapté à

essensya