



WH36110100A

**robusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande	Commutateur
---------------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Commutateur S3

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----