



WH36110100A

robusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Diamètre 48 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Commutateur S3

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui