



WH36110103A

**robusto Interrupteur S3 + face IP55 pour combinaison Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 108 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Gris  
Code RAL 7035  
Finition Mat  
Matière Thermoplastique  
Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis  
Avec fixation à griffes Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 86 x 86 mm  
Profondeur de montage 31 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm  
Diamètre 48 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55  
Résistance aux chocs IK IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contact 1x inverseur  
Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

**Textes**

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables  
Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED  
Type de commutation Commutateur S3

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui