

NH-Sicherungs-Leiste E³ NH00 185mm V-Bett mit Klemme (2 Stk)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Konnektivität

Anschlussart	Klemmbefestigung
--------------	------------------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	V-Anschlussklemme
-----------------------	-------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	127 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Schutz

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja