



FWB81D

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x161

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	1250 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	165 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	3-bodová páka
Mechanická odolnost IK	IK09

##### Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet otvorů v desce příruby	2

##### Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ne

##### Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

##### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	8
-----------------------	---

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0
Dveře/kryt průhledné	Ne

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----