



FZ022NV1

**Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP30**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1069 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	1

**Materiál**

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

**Architektura**

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP31
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

**Vybavení**

Počet polí v šířce	2
Počet řad v rozvaděči	7

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

**Ilustrace a výkresy**

