




HWX011H



**Motore carica molle 24V AC 50/60Hz (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 8,20 A

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  450 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  $U_{imp}$  6000 V

Tensione di comando AC 24 - 24 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Funzioni**

Con funzione auto-reset No

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si