



VZ324N

**Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit Tür, RAL9006, silber**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	755,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	36 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9006
Farbe	Weißaluminium
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----