



VZ324N

Inbyggnadsram med dörr till volta, 4-radig. Färg: RAL9006 Vit Aluminum.

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	755,50 mm
Bredd	348 mm
Djup	36 mm

##### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

##### Material

RAL-kod	9006
Färg	Vitt aluminium
Material	Metall
Behandling	Obehandlad

##### Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

##### Utrustning

Antal rader	4
-------------	---

##### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

##### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----