



EE002



Lichtgevoelige cel, inbouw

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -30 - 60 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

Afmetingen

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever	50 m
Hoogte	40 mm
Breedte	40 mm
Diepte	90 mm