



VZ322N

volta Ramka maskująca z drzwiami 2R/24M RAL9006 dostawy etapowe

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	505,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	36 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9006
Kolor	Białe aluminium
Materiał	Metal
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów	2
---------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----