Produktový list
VZ322N



VZ322N

Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL9006 bílý hliník

Technické vlastnosti

Rozměry	
Výška	505,50 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm
Kryt, dveře	
Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0
Materiál	
Kód RAL	9006
Barva	Bílý hliník
Barva produktu	Bílý hliník
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený
Architektura	
Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí
Vybavení	
Počet řad v rozvaděči	2
Konektivita	
Druh montáže	Upevnění šrouby
Instalace, montáž	
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano