



GKWAD03050

### Technické vlastnosti

#### Architektura

Počet pólů 3

#### Napětí

Maximální provozní napětí 250 V

Jmenovité napětí 230 - 250 V

Návrhové rázové napětí 4 kV

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

#### Kabel

Průměr kabelu 10 mm

#### Rozměry

Délka 5000 mm

#### Kabel

Délka kabelu 5 m

#### Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Typ konektoru/zástrčky Wago Winsta

#### Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

#### Konektivita

Počet vodičů 3

#### Vybavení

Mechanické kódování Ano

Typ kabelu strana 1 Konektor

Typ kabelu strana 2 Zástrčka

Typ kabelu H05VV-F

#### Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 3

#### Materiál

Barva Černá

Barva kontaktní vložky Bílá

#### Výkon

Požární zatížení 2,36 kWh

#### Odolnost

Kontaktní odpor 1 mΩ

#### Kabel

Vedení trvale odolné vůči teplotě do 70 °C

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano