



GKWAD03050

Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 5,0m, PVC, svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Spänning

Max. driftspänning (U _{max})	250 V
Märkspänning	230 - 250 V
Märkstötspänning	4 kV

Elektrisk ström

Märkström	20 A
-----------	------

Kabel

Kabeldiameter	10 mm
Kabellängd	5 m

Dimensioner

Längd	5000 mm
-------	---------

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	H05VV-F

Användningsförhållanden

Företningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
---	---

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Vit

Ström

Brandlast	2,36 kWh
-----------	----------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1 mΩ
----------------------	------

Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70 °C
--	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja