



R25739010

Endstück aus Stahlblech zu LFS 40x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein
--------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	----------------------------------------

Abbildungen | Zeichnungen

