



R25739010

**Endstück aus Stahlblech zu LFS 40x60mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 40 mm |
| Breite | 60 mm |

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Konfiguration**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

**Konnektivität**

|            |  |
|------------|--|
| Montageart | Schraubanschluss<br>Schnappbefestigung |
|------------|--|

**Abbildungen | Zeichnungen**

