



VF108TD

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
------------	---

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

Zámek	Ne
-------	----

Má neutrální svorkovnici	Ano
--------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	8
--------------	---

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	225 mm
-------	--------

Šířka	275 mm
-------	--------

Hloubka	97,50 mm
---------	----------

Vestavěná výška	189 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	242 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	72 mm
-------------------	-------

Počet jednotek šířky	8
----------------------	---

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
----------------------	-----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Kód RAL	9010
---------	------

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
---------------------------	-----

Montážní deska	Ne
----------------	----

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
---------------	------------------

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Bezpečnost

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano