



WH36140449A

robusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Aluminium

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Aluminium

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 51 mm

Einbautiefe 17 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schaltart/Variante Serientaster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja