



WH36140449A

robusto 2x Poussoir lumineux F-O avec face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

2

Matière

Couleur

Aluminium

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Laqué

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

51 mm

Profondeur de montage

17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

2

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

Textes

Inscription

Sans inscription

Type de commutation

Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto encastré / robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui