



KXA04ND

N-Trennklemme 4mm², 400V-25A, Trennung über SaS, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	63.90 mm
Breite	65.80 mm
Tiefe	5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 6 mm ²

Werkstoff

Farbe	Blau
RAL Nummer	5002
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----