



HW4S325FB

**Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 2500A 3P Fixe pour TU sentinel**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	2500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
---	-------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Valeur de résistance**

Résistance interne	7 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Produit complet

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui