



HW4S325FB

**Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P fast, för sentinel TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	2500 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA

**Uthållighet**

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	8000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

**Resistans**

Inre resistans	7 $\mu\Omega$
----------------	---------------

**Arkitektur**

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Fast

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja