



WH41820300C



basico encastré complet: 2x Prise de charge USB-A 12W + T13 Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Courant de sortie	2400 mA

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	47.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	39.8 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A

Fiche technique du produit

WH41820300C

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----