




WS131



systo Gniazdo przelotowe z uz. DATA 1x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 3M czerwony

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod RAL	3001 9010
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	67 mm
Głębokość	22,80 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Podstawa
----------------	----------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Połączenie śrubowe
----------------	--

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21D

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak