



WS133



**Prise de courant triple 2P+T Systo spécial goulotte 16A détrompée 2modules Rouge**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Tension**

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Rouge

Code RAL

9010

Finition

Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)

TraITEMENT

Laqué

**Dimensions**

Hauteur

45 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

22,80 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par serrage  
Encastré ou en goulotte

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Oui

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP21D

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Sans couvercle

Protection

Sans protection

**Durabilité**

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui