



2314106



NGV-860 Videonetzgerät REG 6D-Video lichtgrau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Abmessungen

Höhe	72 mm
Breite	95 mm
Tiefe	68 mm

Anschluss

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	32
--------------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
--------------------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene
-------------	------------

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	15 - 17 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	2000 mA
---------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Anschluss	Eingangsspannung Ausgangsspannung
-----------	--------------------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja