



2314106



### NGV-860 Videonetzgerät REG 6D-Video lichtgrau

#### Technische Eigenschaften

##### Kapazität

Anzahl Module

4

##### Abmessungen

Höhe

72 mm

Breite

95 mm

Tiefe

68 mm

##### Anschluss

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer

32

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

##### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

##### Spannung

Eingangsspannung

230 - 230 V

Ausgangsspannung

15 - 17 V

##### Elektrischer Strom

Ausgangsstrom

2000 mA

##### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

##### Texte

Anschluss

Eingangsspannung  
Ausgangsspannung

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja