



FWB71S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	7
Αριθμός σειρών	7
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	84
-------------------	----

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

Διαστάσεις

Ύψος	1100 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	1100 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	300 mm
---------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----