



FWB72A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 168PLE, 2x7 Reihen, 1150x550x161mm, o. Klemme

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	14
Anzahl Reihen	7
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

##### Kapazität

Anzahl Module	168
---------------	-----

##### Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klinke

##### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

##### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

##### Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----