



FWB73D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen 1100x800x161mm, leer mit Tür

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1100 mm |
| Breite                   | 800 mm  |
| Tiefe                    | 165 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Schließungstyp                 | 3-Punkt Schloss |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |

**Installation, Montage**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montage auf               | Aufputz |
| Geeignet für Außenbereich | Nein    |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

**Abbildungen | Zeichnungen**

