



FWB74A

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, 4x7 Reihen, 1100X1050x161mm, o. Klemme

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 28   |
| Anzahl Reihen                | 7    |
| Anzahl Felder                | 4    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 336 |
|---------------|-----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1100 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe  | 165 mm  |

##### Abdeckung, Tür

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anzahl Schranktüren        | 2      |
| Anzahl der Schlösser       | 0      |
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 48 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 16 |
|---------------------------------|----|

##### Konnektivität

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schließungstyp                 | Stangenschloss  |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|