



FWB74N

FW sup. IP44 a.1100 l.1050, 150mm, 240M

#### Características técnicas

##### Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

##### Equipamento

Número de calhas	22
Número de filas	22
Número de secções	4
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

##### Capacidade

Número de módulos	240
-------------------	-----

##### Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

##### Dimensões

Altura	1100 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	1100 mm
Largura incorporada	1050 mm

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1

##### Dimensões

Profundidade da montagem	0 mm
Número de unidades de largura	48

##### Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

##### Conexão

Número de entradas de condutores	16
----------------------------------	----

##### Conetividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

##### Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

##### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

##### Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44

---

**Segurança**

Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C

---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----