



KXA0411

Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 26 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 51,50 mm

Breite 90 mm

Tiefe 6 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 6 mm²

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7030

Werkstoff Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja