
Productdatablad
KXA04I2



KXA04I2

Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm², schroef

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	26 A

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	90 mm
Diepte	6 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja