



KXA04I2

**Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm<sup>2</sup>, na vijak**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja 26 A

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

**Dimenzije**

Visina 51,50 mm

Širina 90 mm

Dubina 6 mm

**Povezivost**

Vrsta veze Vijčana stezaljka

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Materijali**

Boja Siva

RAL kod 7030

Materijal Poliamid (PA)

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da