



KXA04I4

Rijgklem 2-voudig F/F, 4 mm², schroef

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	26 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	90 mm
Diepte	6 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja