



KXA04I4

Ergänzungsklemme 4mm², 2x Durchgang L

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	26 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	51.50 mm
Breite	90 mm
Tiefe	6 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 6 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7030
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja