



KXA04I4

**Ergänzungsklemme 4mm<sup>2</sup>, 2x Durchgang L**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 26 A |
|-----------|------|

**Leistung**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1 W |
|---------------------------------------|-----|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 51,50 mm |
| Breite | 90 mm    |
| Tiefe  | 6 mm     |

**Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

**Anschluss**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbe      | Grau          |
| RAL Nummer | 7030          |
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |