



KXA04I4

**Zacisk fazowy 2-polowy 4mm<sup>2</sup>**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 26 A

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1 W

**Wymiary**

Wysokość 51,50 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 6 mm

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Materiały**

Kolor Szary

Kod RAL 7030

Materiał Poliamid (PA)

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak