



KXA04I4

**Rijgklem 2-voudig F/F, 4 mm<sup>2</sup>, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	26 A
-----------------	------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

**Afmetingen**

Hoogte	51,50 mm
Breedte	90 mm
Diepte	6 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja