




ΚΧΑ04Ι4

ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΔΙΠΛΗ 4MM2 L+L 32A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	26 A
------------------	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1 W
--	-----

Διαστάσεις

Ύψος	51,50 mm
Πλάτος	90 mm
Βάθος	6 mm

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 6 mm ²

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7030
Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι