



KXA04I5

Zacisk przelotowy 1xfaza 1xPE 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 26 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1 W

Wymiary

Wysokość 51,50 mm

Szerokość 90 mm

Głębokość 6 mm

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 6 mm²

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7030

Materiał Poliamid (PA)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak