




KXA04I5

Zacisk przelotowy 1xfaza 1xPE 4mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	26 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

Wymiary

Wysokość	51,50 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	6 mm

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7030
Materiał	Poliamid (PA)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak