



KXA04I6

Borne d'installation, 2x passage L / 1x terre, 4mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

26 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

Dimensions

Hauteur

51,50 mm

Largeur

90 mm

Profondeur

6 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.5 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.5 - 6 mm²

Matières

Couleur

Gris

Code RAL

7030

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui