



KXA04I6

Borne d'installation, 2x passage L / 1x terre, 4mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	26 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	51.50 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	6 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 6 mm ²

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7030
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui